

SAC BIT MIN-D25 - Verktyg

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212512>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Tillsats för montering av 7/8"-kontakter, med räffeldiametern 25 mm, med 4 mm insexkantdrift



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212512
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3149
Produktnyckel	BH3149
GTIN	4046356585750
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,6 g
Tullnummer	82079030
Ursprungsland	DE

SAC BIT MIN-D25 - Verktyg

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212512>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
---------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skruvverktyg
------------	--------------

Anslutningsdata

Uttag	QUICKON-snabbanslutning
-------	-------------------------

Materialuppgifter

Beläggning	förnicklad
Material baselement	Stål

SAC BIT MIN-D25 - Verktyg

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212512>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212512>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com