

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², sidledes införing, trapetscrimp

Fördelar

- Upplåsbar tvångsspärr
- Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar
- Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
- Kontinuerligt hög kvalitetspressning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212720
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3131
Produktnyckel	BH3131
GTIN	4046356857796
Vikt per styck (inklusive förpackning)	628 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	628 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	Trapets-Crimp
Produktegenskap	Upplåsbar tvångsspärr
	Märkta insatser
	Optimerad spaköverföring

Crimpställe 1

Area min.	0,25 mm ²
Area max.	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20

Crimpställe 2

Area min.	1 mm ²
Area max.	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16

Crimpställe 3

Area max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Crimpställe 4

Area max.	4 mm ²
AWG max	12

Crimpställe 5

Area max.	6 mm ²
AWG max	10

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Areaområde AWG	24 ... 10

Mått

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Bredd	22 mm
Höjd	76 mm
Längd	204 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6-M - Crimptång

1212720

E-nummer: 1660275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212720>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE
---	--

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com