

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkspik märkband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400078>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkspik märkband, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: jacka, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 4 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1400078
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918020118
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,46 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
------------	----------------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10
Identifieringsteknik	Plotter

Mått

Bredd	4 mm
Höjd	3,97 mm
Djup	5,5 mm

Textfält

Textfältets bredd	4 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	PA
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkspik märkband

1400078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400078>



Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

1400078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400078>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1400078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com