

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, med 1 LED, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 1,5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1400774
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1DMA
Produktnyckel	AF1DMA
GTIN	4046356511513
Vikt per styck (inklusive förpackning)	75,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	71,5 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givarkabel med ventilkontakter
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	TPU
Material kapsling ventilkontakt	TPU
Material handtag	TPU
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6.6
Material, kontaktyta	Sn
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U_N	24 V AC
	24 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Signalering

Statusindikering	1 LED
Statusindikering finns	ja

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
--------------	--------------

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Poltal	3
Kodningstyp	A


Anslutning 2

Konstruktion	Ventilkontakt BI (11 mm)
Poltal	3
Material	CuSn (Kontakt)
	Sn (Kontaktyta)
	PA 6.6 (Kontaktledare)
	TPU (Kapsling)
Skyddskoppling	Z-diod

Kabel/ledare

Kabellängd	1,5 m
------------	-------

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	30 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	28x 0,15 mm
AWG signalledning	20
Kabeldiameter	3x 0,5 mm ²
Tråddiameter inklusive isolering	1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter	4,50 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolering	PP
Enkelledare, färg	svart 1, svart 2, grön/gul
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	39 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	min. 20 MΩ*km
Märkspänning kabel	≤ 300 V
Isolationsspänning	≥ 1200 V
Minsta böjradie, fast dragen	5 x D

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	22,5 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	45 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s ²
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet	enligt DIN VDE 0482 enligt DIN EN 50265-2-1
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	i stort sett oljebeständig UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
	-20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-15 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)


SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage

1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>


Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, rak, skärmad

Måttskiss




Ventilkontakt, typ BI

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage


1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>



Ventilkontakt, typ BI, sidovy

Schematisk ritning




Polbild M12-kontakt, hane, 3-polig, ventilkontakt

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage

1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>



Anslutning av M12-hankontakten och ventilkontakten

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

Godkännande-ID: 13631

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z - Givar- /ställdonskablage



1400774

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400774>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Diboron trioxide(CAS-nummer: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nummer: 1317-36-8)
SCIP	01e90dfd-5cbc-4157-8594-077b8602850e

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,334 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com