

# NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål



1401682

E-nummer: 2911807

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401682>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1401682       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE7224        |
| Produktnyckel                          | BE7224        |
| GTIN                                   | 4017918020491 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 332 g         |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 332 g         |
| Tullnummer                             | 72166190      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål



1401682

E-nummer: 2911807


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401682>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | DIN-skena |
|------------|-----------|

### Mått

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss       |  |
| Bredd           | 15 mm                                                                              |
| Hålbredd        | 12,2 mm                                                                            |
| Hålhöjd         | 4,2 mm                                                                             |
| Djup            | 5,5 mm                                                                             |
| Längd           | 2000 mm                                                                            |
| Borrhålsavstånd | 20 mm                                                                              |

### Materialuppgifter

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Färg       | silverfärgad          |
| Material   | Stål                  |
| Beläggning | förzinkad, passiverad |

### Standarder och bestämmelser

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Anslutning enligt norm | IEC / EN        |
| Tester                 | enligt EN 60715 |

# NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål


1401682

E-nummer: 2911807

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401682>



## Ritningar



# NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål



1401682

E-nummer: 2911807

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401682>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål



1401682

E-nummer: 2911807

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401682>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)