

VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403685>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Koppling, konstruktion: Variant 14, kapslingsklass: IP65, portar: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, färg: svart, Ethernet

Produktbeskrivning

Push-Pull koppling data; variant 14

Fördelar

- Kan alternativt monteras fast
- Inklusive höljen för skydd mot miljöpåverkan
- Robust konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1403685
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNOFB
Produktnyckel	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Vikt per styck (inklusive förpackning)	257,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	183,626 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nätverks-fördelarbox
Konstruktion	Variant 14
Sensortyp	Ethernet
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kortplatser	1

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	1,5 A
Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
Dimensionerad stötspänning	30 V
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	1 GBit/s
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT5

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Mått

Bredd	38 mm
Höjd	51 mm
Längd	115 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material, kontakt	Fosfor brons

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 750 (Data)
---------------------	--------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403685>




Montering

Monteringssätt

Skruvmontering

Ritningar



VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403685>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com