

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussystem-T-fördelare



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403898>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Bussystem-T-fördelare, 5-polig, oskärmad, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, PIN 2+4 byglade och Honkontakt rak M12, kodning: A, PIN 2+4 byglade, Specialkoppling

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1403898
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AF1GAA
Produktnyckel	AF1GAA
GTIN	4046356676137
Vikt per styck (inklusive förpackning)	28,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	T-fördelare
Poltal	5
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	60 V
Märkström I_N	4 A

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Rostfritt stål

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussystem-T-fördelare



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403898>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussystem-T-fördelare




1403898

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403898>


Ritningar

Måttskiss




T-fördelare M12

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussystem-T-fördelare



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403898>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussystem-T-fördelare



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403898>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com