

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL - Kapsling



1404234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404234>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa B16, med skruvlås, material: PA, kabelutgångar: 1, på sidan, M40, höjd: 95 mm, kabelförskruvning: med, Standard

Fördelar

- Integrerad förskruvning
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404234
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APG
Produktnyckel	AF7APG
GTIN	4046356682053
Vikt per styck (inklusive förpackning)	180,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	168 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
---------	---


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	M40
utförande	Hög konstruktion
Fästsruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	med

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	19 mm ... 28 mm
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 5 Nm (för kåpans M6-montageskruvar)
Åtdragningsmoment kopplingsmutter	7,50 Nm

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	95 mm
Längd	126 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	36 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	86 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)
Material, packning Profilpackning	NBR
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	PA

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL - Kapsling



1404234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404234>

Material, låsbygel	Rostfritt stål
Material, låsskruv	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP67
Slagtålighet	IK08
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	M40
Låstyp	Skruv

Kabel/ledare


Ledarens ytterdiameter Kabel 1	19 mm ... 28 mm
--------------------------------	-----------------

Montering


Montageanvisning	Låsskruv M6, med skruvhuvud 5 mm insexkant
Fästskruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)

Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL - Kapsling



1404234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404234>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404234>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL - Kapsling

1404234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404234>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,072 kg CO2e
---------	---------------