

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling



1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa B24, med skruvlås, material: PA, kabelutgångar: 1, på sidan, M32, höjd: 95 mm, kabelförskruvning: med, Standard

Fördelar

- Integrerad förskruvning
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404237
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APG
Produktnyckel	AF7APG
GTIN	4046356682077
Vikt per styck (inklusive förpackning)	202,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	193,8 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling



1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
---------	--


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	M32
Fästsruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	med

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	11 mm ... 21 mm
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 5 Nm (för kåpans M6-montageskruvar)
Åtdragningsmoment kopplingsmutter	7,50 Nm

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	95 mm
Längd	152 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	30 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	112 mm

Materialuppgifter

Material Tryckskruv	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)
Material, packning Profilpackning	NBR
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	PA

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling



1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>

Material, låsbygel	Rostfritt stål
Material, låsskruv	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP67
Slagtålighet	IK08
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	M32
Låstyp	Skruv

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	11 mm ... 21 mm
--------------------------------	-----------------

Montering

Montageanvisning	Låsskruv M6, med skruvhuvud 5 mm insexkant
Fästskruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling


1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling

1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL - Kapsling

1404237

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404237>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,433 kg CO2e
---------	---------------