

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Datafront med kontaktinsatser, plast, 1×RJ45, 8-pol., metall, CAT5e (hona/hona), 1×D-SUB 9 blindplatta

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404500
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7EDX
Produktnyckel	AF7EDX
GTIN	4046356698429
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Datafrontplatta
Portal	8
Antal kortplatser	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	max. 42,4 V DC (RJ45, UL-klassning) max. 30 V AC (RJ45, UL-klassning)
Märkström	max. 175 mA (RJ45, UL-klassning)
Överföringshastighet	100 MBit/s (RJ45)

Mått

Måttskiss	
Bredd	50,7 mm
Höjd	87,5 mm
Djup	40 mm

Materialuppgifter

Material Datafrontplatta	PBT (Datafrontplatta)
--------------------------	-----------------------

Kontakt

Kontaktinsatsens konstruktion	med 1x RJ45 Uttag/uttag, snäppplatslåsning med 1x D-SUB 9
-------------------------------	--

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C ... 60 °C

Montering

Montageanvisning	Lämplig för alla monteringsramar
------------------	----------------------------------

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta


1404500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E238705



UL Recognized

Godkännande-ID: E238705



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404500>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	3,266 kg CO2e
---------	---------------