

SI-FP-D1A - Datafrontplatta

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404501>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Datafront med kontaktinsatser, plast, 1x D-SUB 9 (hona/hona)



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404501
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7EDX
Produktnyckel	AF7EDX
GTIN	4046356698436
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,643 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SI-FP-D1A - Datafrontplatta

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404501>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Datafrontplatta
Poltal	9
Antal kortplatser	1

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	48 V AC/DC (D-SUB 9)
	max. 42,4 V DC (D-SUB 9, UL-klassning)
	max. 30 V AC (D-SUB 9, UL-klassning)
Märkström	3 A (D-SUB 9)
	max. 175 mA (D-SUB 9, UL-klassning)

Mått

Måttskiss	
Bredd	50,7 mm
Höjd	87,5 mm
Djup	15 mm

Materialuppgifter

Material Datafrontplatta	PBT (Datafrontplatta)
--------------------------	-----------------------

Kontakt

Kontaktinsatsens konstruktion	med 1x D-SUB 9 Uttag/uttag, platslåsning UNC 4...40-skruv
-------------------------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C ... 60 °C

Montering

Montageanvisning	Lämplig för alla monteringsramar
------------------	----------------------------------


SI-FP-D1A - Datafrontplatta

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404501>



Ritningar



Måttskiss

SI-FP-D1A - Datafrontplatta

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404501>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404501>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E238705



UL Recognized

Godkännande-ID: E238705



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b970e684-cb62-46c8-9590-3b9046e57011

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com