

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Skåpsgenomföring



1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Vägg-genomföring, M12, 8-polig, X-kodad till RJ45-hona, honkontaktingång 90°, IP65/67



Fördelar

- Kompakt konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404548
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNPBC
Produktnyckel	ABNPBC
GTIN	4046356699419
Vikt per styck (inklusive förpackning)	37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	36 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Honinsats
Konstruktion	M12
Sensortyp	Ethernet
Portar	8
Anslutning	M12
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja
Kabelanslutning	vinklad
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	0,5 A
Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
Dimensionerad stötspänning	0,8 kV
Märkström	1,75 A
Märkspänning U_N	48 V
Märkström I_N	0,5 A
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	10 GBit/s
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A
Kraftöverföring	PoE++

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Materialuppgifter

Färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpens material	Plast
Material handtag	PA
Material, kontakt	kopparlegering

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Honkontakt M12
--------------	----------------

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Skåpsgenomföring



1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Låsanordningstyp	Skruvanslutning
Kodningstyp	X
Skärmad	ja
Anslutningsfrekvens	≥ 750 (RJ45)
Skyddsklass	IP65/IP67

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt RJ45
Skyddsklass	IP20

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP65/IP67, i fastskruvat tillstånd
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan
----------------	-------------------------


Ritningar

Måttskiss




Monteringsöppning

Explosionsritning




Explosionsmärkning




Polindelning M12-hona, 8-polig, X-kodad, sett från sidan

Schematisk ritning



RJ45-honinsats

Kopplingsschema



Kopplingsschema

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Skåpsgenomföring



1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

 UL Listed Godkännande-ID: E335024-20140306				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: E335024-20140306				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404548>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e1e777eb-7d7c-4af0-ad28-ca0cab3d8a5f

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com