

# SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Nätverkskabel



1404682

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404682>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), M12 hane till M12 hane, line, längd 1 m

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 1404682                                  |
| Antal/förp.                            | 1 Styck                                  |
| Minsta beställningsantal               | 25 Styck                                 |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | AF1CMI                                   |
| Produktnyckel                          | AF1CMI                                   |
| GTIN                                   | 4046356714402                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85,3 g                                   |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80,4 g                                   |
| Tullnummer                             | 85444290                                 |
| Ursprungsland                          | PL                                       |

# SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Nätverkskabel

1404682

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404682>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
|------------|--------------------------|

### Elektriska egenskaper

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Märkspänning $U_N$ | 30 V AC |
|                    | 30 V DC |

# SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Nätverkskabel



1404682

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404682>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Nätverkskabel



1404682

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404682>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)