

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

SC-RJ Push-Pull koppling, IP65, metall, med skyddslock, färg: förnicklad



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1405206
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNOBZ
Produktnyckel	ABNOBZ
GTIN	4046356332804
Vikt per styck (inklusive förpackning)	113,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	115,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktyp	Honinsats
Konstruktion	SC-RJ
Sensortyp	Ethernet
Poltal	2
Anslutning	SCRJ
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	0,8 kV
Dämpning	0,2 dB (gem. IEC 61300-3-4)
Isolationsmotstånd	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Märkström I_N	0,5 A
Överföringsmedium	Fiberoptik

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Mått

Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	2,50 mm
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad

Kabel/ledare

Ledartyp	Fiberoptik
oljebeständighet	ja
Flamhärdighet	ja

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
Fibertyp	GOF, PCF, POF

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	>= 500
---------------------	--------

Karakteristik

Dämpning	0,2 dB (gem. IEC 61300-3-4)
----------	-----------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	0 °C ... 50 °C
oljebeständighet	ja

Standarder och bestämmelser

Flamhärdighet	ja
oljebeständighet	ja

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>



UL Listed

Godkännande-ID: E308814-20070105

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiberoptisk koppling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405206>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com