

# SACC-DSI-FSB-5P-PG9-L180 SCOYE - Apparatkontakt baksida



1405325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, M12-SPEEDCON, B-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1405325       |
| Antal/förp.                            | 20 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | ABQEHL        |
| Produktnyckel                          | ABQEHL        |
| GTIN                                   | 4046356743358 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,76 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,625 g      |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# SACC-DSI-FSB-5P-PG9-L180 SCOYE - Apparatkontakt baksida



1405325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

## Tekniska data

### Anmärkning

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Anvisning vid beställning: | Kontramuttern ingår i leveransomfånget |
|----------------------------|----------------------------------------|

### Montering

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Monteringssätt | Montering från baksidan (Pg9) |
|----------------|-------------------------------|

### Artikelegenskaper

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Produkttyp   | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
| Poltal       | 5                                  |
| Kodning      | B                                  |
| Typ av gänga | M12                                |

### Anslutningsdata

#### Ledaranslutning

|                |            |
|----------------|------------|
| Anslutningstyp | Våglödning |
| Typ av kontakt | Hona       |

### Kontakt

#### Anslutning 1

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Byggform huvud     | hona     |
| Typ av gänga huvud | M12      |
| Låsningstyp huvud  | SPEEDCON |
| Kodning            | B        |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
|----------------|--------------------------|

# SACC-DSI-FSB-5P-PG9-L180 SCOYE - Apparatkontakt baksida



1405325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

|                                                                                                                                               |                    |                 |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E221474-20140616 |                    |                 |          |                      |
|                                                                                                                                               | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                         |                    |                 |          |                      |
|                                                                                                                                               | 60 V               | 4 A             | -        | -                    |

# SACC-DSI-FSB-5P-PG9-L180 SCOYE - Apparatkontakt baksida



1405325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003568 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-FSB-5P-PG9-L180 SCOYE - Apparatkontakt baksida



1405325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405325>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | bd19b3a9-cde8-4a57-82af-5b7b2a53ff2c |

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)