

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparatkontakt baksida



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405395>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, hona, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1405395
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABQEHL
Produktnyckel	ABQEHL
GTIN	4046356746670
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,637 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparatkontakt baksida



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405395>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (Pg9)
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67 (i anslutet läge)
	IP65 (i anslutet läge)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparatkontakt baksida



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405395>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparatkontakt baksida



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405395>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ff9a8f6a-159b-47b5-be67-12f8ef3a2109

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com