

SI-M1A-ML - Monteringsramar

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Monteringsram för frontplatta/eluttag, plastram: svart, plastlock: metallic, stängning med 3 mm dubbelbitslås och medföljande vridknapp.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407588
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7EAX
Produktnyckel	AF7EAX
GTIN	4046356776004
Vikt per styck (inklusive förpackning)	120 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	120 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

SI-M1A-ML - Monteringsramar

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



Tekniska data


Anmärkning

Användningsanvisning	vridknapp medföljer
----------------------	---------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsramar
------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	66 mm
Djup	34,5 mm
Längd	127 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	52 mm
Längd monteringsöppning	91 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-30 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-30 °C ... 80 °C

Montering

Montageanvisning	Lämplig för väggfjocklekar 1 mm ... 5 mm
------------------	--

SI-M1A-ML - Monteringsramar


1407588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



Ritningar

Måttskiss



Monteringsöppning


SI-M1A-ML - Monteringsramar

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



Måttskiss



Måttskiss

SI-M1A-ML - Monteringsramar

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407588>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	3,086 kg CO2e
---------	---------------