

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Kapsling



1407625

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskåpa B6, med längsbygel, material: PA 6.6-FR, kabelutgångar: 1, rak/på sidan, höjd: 90 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Fördelar

- Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407625
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356776875
Vikt per styck (inklusive förpackning)	95,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	95,09 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Kapsling



1407625

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B6
Antal kabelutgångar	1
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	44 mm
Höjd	90 mm
Längd	60 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling) V0 (Låsning)
Material, packning	NBR
Kåpans material	PA 6.6-FR
Material, låsbygel	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Montering

Montageanvisning	Kopplingskåpan måste kompletteras med EVO-förskruvningen. EVO-förskruvningen finns tillgänglig i 4 storlekar. Monteringen av EVO-förskruvningen sker till exempel med hjälp av en rörtång
------------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Kapsling

1407625

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>



Skyddsklass	IP66
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK08
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Kapsling

1407625

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>



Ritningar



1407625

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407625>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,783 kg CO2e
---------	---------------