

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling



1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON EVO kåpa av plast, med bajonettfläns för EVO-förskruvningen, B10, för tvärbygel, höjd 87,5 mm, utan EVO-förskruvning

Fördelar

- Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407629
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356776912
Vikt per styck (inklusive förpackning)	92,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	92,3 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling

1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	1
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	44 mm
Höjd	87,5 mm
Längd	73 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)
Kåpans material	PA 6.6-FR

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Pin
--------	-----

Montering

Montageanvisning	Grundkåpan måste kompletteras med EVO-skruvanslutningen. EVO-skruvanslutningen finns i 4 storlekar. Med den kan man skapa en rak eller sidoliggande kabelanslutning. Monteringen av EVO-skruvanslutningen sker för hand eller med hjälp av en rörtång.
------------------	--

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
-------------	------

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling

1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>



Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK09
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C



HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling

1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>



Ritningar



Måttskiss

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling



1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Kapsling

1407629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407629>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,704 kg CO2e
---------	---------------