

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling



1407632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON EVO genomföringshus av plast, B10, med längsbygel, höjd 30,5 mm, med platt packning

Fördelar

- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407632
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356776943
Vikt per styck (inklusive förpackning)	81,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	75,6 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling

1407632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Genomföringshus
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	53 mm
Höjd	30,5 mm
Längd	93,5 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	83 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	32 mm
Borrhålsdiameter	4,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	65 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)
	V0 (Låsning)
Material, packning	NBR
	NBR
Kåpans material	PA 6.6-FR
Material, låsbygel	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (För monteringshöljets M4-montageskruvar)
-------------------	---

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling



1407632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>

Montering

Montageanvisning	Ej för plintadapter i serien D
	Inte för adapterplattorna HC-B 24-ADP-B.....

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK08
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling

1407632


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>



Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling



1407632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - Kapsling

1407632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407632>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,845 kg CO2e
---------	---------------