

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Kapsling



1407662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomföringshus B24, för tvärbygel, material: PA 6.6-FR, material skyddslock: PC, höjd: 30,5 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard, med platt packning

Fördelar

- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407662
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356777254
Vikt per styck (inklusive förpackning)	130 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	118 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Kapsling

1407662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Genomföringshus
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Skyddslock	ja
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	53 mm
Höjd	30,5 mm
Längd	140,5 mm
Borrhålsdiameter	4,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	113 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)
	V0 (Skyddslock)
Material, packning	NBR
Kåpans material	PA 6.6-FR
Material, skyddslock	PC

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Pin
--------	-----

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (För monteringshöljets M4-montageskruvar)
-------------------	---

Montering

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Kapsling



1407662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>

Montageanvisning	Ej för plintadapter i serien D
	Inte för adapterplattorna HC-B 24-ADP-B.....

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66 (i anslutet tillstånd)
	IP54 (Med sluten skyddsändplatta)
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK09
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Kapsling


1407662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



Monteringsöppning

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Kapsling

1407662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407662>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---