

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sockelhus B24, med tvärbygel, material: PA 6.6-FR, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M40, höjd: 84 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Produktbeskrivning

En förskruvningsöppning är sluten, men kan öppnas med skruvmejsel

Fördelar

- Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407665
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356777285
Vikt per styck (inklusive förpackning)	214,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	212,8 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x M40
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	84 mm
Längd	144 mm
Borrhålsdiameter	5,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling) V0 (Låsning)
Material, packning	NBR
Kåpans material	PA 6.6-FR
Material, låsbygel	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x M40
Låstyp	Bygel

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (för sockelhusets M5-montageskruvar)
-------------------	--

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Montering

Montageanvisning	en av de två öppningarna för förskruvningarna är slutet -kan dock brytas upp med en skruvmejsel-.
------------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK09
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling


1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>



Ritningar



Måttskiss

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Kapsling



1407665

E-nummer: 2938908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407665>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,558 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com