

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning



1407671

E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M32, kabeldiameter 11 mm ... 21 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407671
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
GTIN	4046356776394
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	55,4 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning



1407671

E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

Tekniska data


Montering

Montageanvisning	Bajonettlås max. 3x. lossningsbar
------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelförskruvning
Antal ledningar	1
Typ av förskruvning	M32
Skärmad	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	48,8 mm
Höjd	76 mm
Djup	69,5 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	30 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material Tryckskruv	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 / V2
Material, packning O-ring	NBR
Material, packning Kabeltätning	NBR
Material skruvanslutning	PA

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	11 mm ... 21 mm
--------------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP66
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning

1407671


E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning



1407671

E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning



1407671

E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelförskruvning



1407671

E-nummer: 2938911

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407671>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,386 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com