

CUC-PP-PATCHBAY - Korskopplingsplintar



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407994>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Korskopplingsplintar, konstruktion: 19"-rack / tornlåda, kapslingsklass: IP20, material: Stål, med pulverskikt, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: ljusgrå RAL 7035



Produktbeskrivning

Korskopplingsplintfält, 19", 1 HE, med 5 plastbyglar

Fördelar

- För enkel kabelmanagement

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407994
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNLBZ
Produktnyckel	ABNLBZ
GTIN	4046356788076
Vikt per styck (inklusive förpackning)	387 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	387 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

CUC-PP-PATCHBAY - Korskopplingsplintar



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407994>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt
Konstruktion	1 HE

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	482,6 mm
Höjd	44,45 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	31,6 mm

Materialuppgifter

Färg	ljusgrå RAL 7035
Material	Stål, förzinkat
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål, med pulverskikt
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-10 °C ... 60 °C

CUC-PP-PATCHBAY - Korskopplingsplintar



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407994>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 9.0	EC003626
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CUC-PP-PATCHBAY - Korskopplingsplintar



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407994>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com