

HC-B 10-FL-MDI - Packning

1410932

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1410932>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Flänstätning, för HEAVYCON genomföringshus med utförande B10, självhäftande, skumgummi av cellgummi, färg: svart



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1410932
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAZ
Produktnyckel	AF7AAZ
GTIN	4046356893442
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,28 g
Tullnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-B 10-FL-MDI - Packning

1410932

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1410932>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Packning
------------	----------

Mått

Måttskiss	
Höjd	3 mm

Materialuppgifter

Material	Poröst gummi
----------	--------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	ej för HC-...EMC-hölje
------------------	------------------------


HC-B 10-FL-MDI - Packning

1410932

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1410932>



Ritningar



Måttskiss

HC-B 10-FL-MDI - Packning

1410932

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1410932>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com