

SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Metalldel för insatser



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1411558>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metalldel för insatser, hona, M12-SPEEDCON, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1411558
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABQAED
Produktnyckel	ABQAED
GTIN	4046356935395
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,849 g
Tullnummer	79070000
Ursprungsland	DE

SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Metalldel för insatser



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1411558>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Typ av gänga	M12

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	förnicklad
Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material Packning	HNBR (Invändig O-ring)
	NBR (Platt packning)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M12 x 1)
----------------	------------------------------------

SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Metalldel för insatser



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1411558>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	7f11e2af-e686-4bff-9b45-d68edd9b8c1f