

VS-V1-F-PC-POBK - Skyddslock

1419186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1419186>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skyddslock, IP67, plast, för täckning av kontaktinsatserna i monterageramen RJ45, LC och SC-RJ



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1419186
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNMAZ
Produktnyckel	ABNMAZ
GTIN	4046356540391
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	29 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

VS-V1-F-PC-POBK - Skyddslock

1419186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1419186>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
------------	------------

Materialuppgifter

Material	Plast
----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

VS-V1-F-PC-POBK - Skyddslock

1419186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1419186>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	e204ef90-8cde-4f6b-b5ed-8ac8df6be541