

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad USB-kabel, skärmad, färg: svart, PVC-yttermantel, USB Mini-B/IP 20 till USB typ A/IP 20, längd 2 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1420171
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1CPA
Produktnyckel	AF1CPA
GTIN	4046356548601
Vikt per styck (inklusive förpackning)	110,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	108 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>

Tekniska data

Anmärkning

Handelsbegränsning

CE-information	Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Användning	Standard
Poltal	4
Skärmad	ja

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	1 A
Överföringsmedium	Koppar
Överföringsegenskaper (kategori)	USB 2.0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
--------------------------------	----

Anslutningsdata

Anslutning

Kontakt Färg (signalbeteckning) Kontakt (tillval)	1 (M12 Mini-B) RD (+5 V) 1 (USB typ A)
	2 (M12 Mini-B) WH (DATA-) 2 (USB typ A)
	3 (M12 Mini-B) GN (DATA+) 3 (USB typ A)
	4 (M12 Mini-B) N.C.
	5 (M12 Mini-B) BK (GND) 4 (USB typ A)

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak USB typ A / IP20
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12 Mini-B / IP65
Material	Cu-legering

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>

	Ni/Au
Skyddsklass	IP65

Kabel/ledare

Kabellängd	2 m
Ytermantel / färg	svart
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20 (USB typ A)
	IP65 (M12 Mini-B)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel


1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>




Ritningar

Måttskiss



USB-kontakt, typ A, standard

Måttskiss



Mini-USB, hona med 1 x M12, rak


VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel

1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>



Schematisk ritning



Polindelning stickkontakt USB, Mini-B

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patchkabel



1420171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1420171>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com