


# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Bandkabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432415>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



AS-Interface EPDM bandkabel i svart, för den extra strömförsörjningen, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m ring

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 1432415                                  |
| Antal/förp.                            | 1 Styck                                  |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck                                  |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | AF1LFA                                   |
| Produktnyckel                          | AF1LFA                                   |
| GTIN                                   | 4046356349321                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6 832 g                                  |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6 832 g                                  |
| Tullnummer                             | 85444995                                 |
| Ursprungsland                          | DE                                       |

# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Bandkabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432415>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Produkttyp | Datakabel metervara |
| Sensortyp  | AS-Interface        |
| Poltal     | 2                   |

### Gränssnitt

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Signaltyp/kategori | AS-Interface |
|--------------------|--------------|

### Kabel/ledare

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellängd                       | 100 m                                                                                  |
| Kabelvikt                        | 85 kg/km                                                                               |
| Poltal                           | 2                                                                                      |
| Skärmad                          | nej                                                                                    |
| Ledarkonstruktion                | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Ledartyp                         | Bandkabel                                                                              |
| ledaruppbyggnad spänningsmatning | 76x 0,16 mm                                                                            |
| AWG spänningsförsörjning         | 16                                                                                     |
| Kabeldiameter                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Tråddiameter inklusive isolering | 2,5 mm                                                                                 |
| Ytermantel, material             | EPDM (gummi)                                                                           |
| Ytermantel / färg                | svart RAL 9005                                                                         |
| Material ledare                  | förtennad Cu-ledare                                                                    |
| Material, ledarisolering         | EPDM (gummi)                                                                           |
| Enkelledare, färg                | brun, blå                                                                              |
| Vägg tjocklek isolering          | ca. 0,50 mm                                                                            |
| Märkspänning kabel               | 48 V (U <sub>0</sub> )                                                                 |
| Isolationsspänning               | 1000 V AC                                                                              |
| Övrig beständighet               | Ozon- och UV-beständig                                                                 |
| Speciella egenskaper             | silikonfri                                                                             |
| Drifttemperatur                  | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)<br>-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering) |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Drifttemperatur                          | -25 °C ... 85 °C (rörligt ansluten) |
|                                          | -40 °C ... 85 °C (fast ansluten)    |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C                    |

# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Bandkabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1432415>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003249 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)