

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Fördelare

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433155>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

AS-Interface-fördelare i skyddsklass IP67 för 1 bandkabel, med rak, A-kodad, 2-polig M12-hona



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1433155
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1GFA
Produktnyckel	AF1GFA
GTIN	4046356346245
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,08 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nätverks-fördelarbox
Poltal	2
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	≤ 32 V DC
Märkström I_N	4 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	AS-i-överföringsteknik
----------------	------------------------

Gränssnitt

Bussystem	AS-Interface
-----------	--------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Materialuppgifter

Material, packning	neopren
	FKM

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Fördelare AS-i Skruvlås
Poltal	2
Låsanordningstyp	Skruvlåsning
Material	CuZn (Kontakt)
	Sn (Kontaktyta)
	PA (Kontaktledare)
	PA (Kapsling)

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Poltal	2 (5)

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Fördelare



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433155>

Material	Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning)
Anslutningsfrekvens	≥ 100
Åtdragningsmoment	0,4 Nm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser


Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

Ritningar

Måttskiss



Schematisk ritning



Polbild M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: används inte

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Fördelare



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433155>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,034 kg CO2e
---------	---------------