

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inbyggadskontakt, hane, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodad, baksides-/skruvmontering med M12 gänga, med rak THR-lödanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1439971
Antal/förp.	60 Styck
Minsta beställningsantal	60 Styck
Försäljningskod	ABQCAE
Produktnyckel	ABQYAA
GTIN	4046356476676
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,27 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,27 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	FKM / EPDM
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PPA

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	THR-lödanslutning
----------------	-------------------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hane
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida


1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Ritningar



M12-Vägg-genomföring




THR-brickförpackning

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida

1439971


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Måttskiss



Urskärning i kapslingen för tvådelade M12-montagekontakter, med THR- och våglödningsanslutning, variant 1

Måttskiss




Urskärning i kapslingen för tvådelade M12-montagekontakter, med THR- och våglödningsanslutning, variant 2

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida




1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>



Urskärning i kapslingen för M12-fästänga, monteringsvägg med genomgångshål (alternativt med yta som fungerar som vridskydd)

Schematisk ritning




Polbild hane M12, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida

1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Borrplan/lödöns geometri



SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-4CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1439971

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1439971>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com