

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, vinklad, M12, A-kodning, Våglödning



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1440067
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQEHA
Produktnyckel	ABQEHA
GTIN	4046356478663
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,87 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med kontramutter)
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	5
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	60 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	A

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida




1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

 cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Apparatkontakt baksida



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440067>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	07cc7c8d-1b47-4789-af1c-df168d93bb1d

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com