

VS-EC-MSDB SH SCO - Apparatkontakt framsida



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440711>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- För hög överföringssäkerhet: skärmanlutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval
- Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1440711
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQSAI
Produktnyckel	ABQSAI
GTIN	4046356554053
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,185 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,117 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M12 x 1, med kontramutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	ja

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Au
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	30 V
Märkström I_N	1 A
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT7, för USB 2.0 (480 Mbit/s)

Anslutningsdata

Ledaranslutning	
Anslutningstyp	Väglödning

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data	
Anslutningsfrekvens	≥ 100

Kontakt


Anslutning 1	
Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440711>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	491229b7-7486-4d50-82c2-05c47764e7c1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com