

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox för grunddel, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 6, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1452893
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CBD
Produktnyckel	AF3CBD
Katalogsida	Sida 263 (C-2-2019)
GTIN	4046356553759
Vikt per styck (inklusive förpackning)	151,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	150 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelarbox-grunddel med M8 till M12 kontakter
Användning	Standard
Porttal	5
Antal kortplatser	6
Kodning	A
LED	ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostik

Övervakad funktion	Spänningsförsörjning
optisk framställning	LED grön


Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning U_{max}	30 V DC
Lokal diagnos	Spänningsförsörjning LED grön Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström totalt	10 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Måttskiss	
-----------	--

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Bredd	54 mm
Höjd	19 mm
Längd	123 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa	PBT
Material Kåpa	PBT
Material Gjutmassa	PUR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning O-ring	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	förgyllt
Material kontaktinsats	PA
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	Sn

Kabel/ledare

Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
----------------	-------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel

1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Ritningar

Måttskiss




SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel

1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>




Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 5-polig

Kopplingsschema



SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
	24 V	-	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
	24 V	-	-	-

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-6/12-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel



1452893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452893>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com