

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Dubbelventilkontakt-adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod och Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, ventilkontaktavstånd: 0,15 m

Fördelar

- Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
- Rationell: styrning av ventiler med två anslutningar över endast en anslutningskabel
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1458321
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1DQA
Produktnyckel	AF1DQA
Katalogsida	Sida 259 (C-2-2019)
GTIN	4046356638760
Vikt per styck (inklusive förpackning)	57,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	57,2 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontaktadapter
Sensortyp	Universal
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,6 Nm (Ventilkontakt)
-------------------	------------------------

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V AC 24 V DC
Märkström I_N	4 A

Karakteristik ventilkontakt

Fästsruvar	M3 x 29
Impulseffekt	40 W (vid 100 μ s rektangulär pulsform)
Plintspänning	70 V (vid 2 mA konstantström)
Spärrspänning	50 V

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	TPU
Material kapsling ventilkontakt	TPU
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6.6
Material, kontaktyta	Sn
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Signalering

Statusindikering	1 LED
Statusindikering finns	ja

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane vinklad M12 SPEEDCON
Låsanordningstyp	SPEEDCON
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Ventilkontakt B (10 mm)
Material	CuSn (Kontakt)
	Sn (Kontaktyta)
	PA 6.6 (Kontaktledare)
	TPU (Kapsling)
Skyddskoppling	Z-diod

Anslutning 3

Konstruktion	Ventilkontakt B (10 mm)
Material	CuSn (Kontakt)
	Sn (Kontaktyta)
	PA 6.6 (Kontaktledare)
	TPU (Kapsling)
Skyddskoppling	Z-diod

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Ventilkontakt)	-25 °C ... 85 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser

M12

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

Ventilkontakt

Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803


SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter

1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Ritningar

Måttskiss




Dubbelventilkontakt, 2x typ B

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter

1458321


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Måttskiss



Ventilkontaktavstånd

Schematisk ritning




Polbild ventilkontakt, typ B

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter

1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Kopplingsschema



Anslutningar för dubbelventilkontakten

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

	CSAus Godkännande-ID: 13631			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	4 A	-	-

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter



1458321

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1458321>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com