

SACC-M16FR-14CON-M - Kontakt

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1500253>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Honkontakt M16, 14-polig, med lödanslutning, fritt konfigurerbar, vinklad, för kabeldiameter 6,0 mm ... 8,0 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1500253
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3ZDX
Produktnyckel	AF3ZDX
Katalogsida	Sida 311 (C-2-2019)
GTIN	4017918587918
Vikt per styck (inklusive förpackning)	68,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	68,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Poltal	14
Skärmad	nej
Kodning	nej

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	37,4 mm
Längd	54 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa	Förzinkad gjutgodslegering
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PBT

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödanslutning
----------------	---------------

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	60 V DC (Överspänningskategori I / nedsmuttningsgrad 1)
	32 V AC (Överspänningskategori II / nedsmuttningsgrad 2)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M16

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
-------------	------

SACC-M16FR-14CON-M - Kontakt

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1500253>



Drifttemperatur (Hane/hona)	-30 °C ... 95 °C
-----------------------------	------------------

SACC-M16FR-14CON-M - Kontakt

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1500253>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1500253>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com