

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Kabelring

1501809

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, orange RAL 2003, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1501809
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LBA
Produktnyckel	AF1LBA
GTIN	4017918813932
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 398,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2 316 g
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	DE

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Kabelring

1501809

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Poltal	3

Kabel/ledare

Kabellängd	100 m
------------	-------

PUR halogenfri orange [180]

Kabelvikt	30 kg/km
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri orange [180]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	0,25 mm ²
Tr addediameter inklusive isolering	1,35 mm ±0,05 mm
Ledarens ytterdiameter	5,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	orange RAL 2003
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	TPE
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Vägg tjocklek isolering	0,35 mm (Ledarisation) 1,15 mm (Ytterhölje)
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	≤ 77,8 Ω/km
Isolationsspänning	2500 V
Minsta böjradie, fast kablage	52 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	78 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 78 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ² Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 78 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ²
Drifttemperatur	-25 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) -5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) -5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)
-----------------	---

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Kabelring

1501809

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Kabelring

1501809

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Kabelring



1501809

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501809>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com