

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1501854
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LBA
Produktnyckel	AF1LBA
GTIN	4017918813987
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 440,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2 170,96 g
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	DE

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Användning	Kontakt
Poltal	3
Skärmad	nej

Kabel/ledare

Kabellängd	100 m
------------	-------

PVC svart [PVC]

Måttskiss	
Kabelvikt	29 kg/km
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PVC svart [PVC]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	3x 0,25 mm ² (Signalledning)
Tr addediameter inklusive isolering	1,25 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter	4,40 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PVC
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,23 mm (Ledarisation)
Vägg tjocklek ytterhölje	≥ 0,76 mm
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	max. 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel	≥ 300 V
Isolationsspänning	≤ 3000 V
Flamhärdighet	enligt UL-stil 2464
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>



	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
--	---

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelring



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501854>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	18,263 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com