

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ventilkontakt typ A, PE-bryggad, 18 mm kontaktavstånd, vertikal M12-hane



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1505258
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF1GDA
GTIN	4017918857042
Vikt per styck (inklusive förpackning)	38,62 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,68 g
Ursprungsland	CZ

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontaktadapter
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Anslutningsdata

Anslutningstyp	M12-kontakter
Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
	0,6 Nm (Ventilkontakt)

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V AC
	24 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	TPU
Material kapsling ventilkontakt	PBT
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PBT
Material, kontaktyta	Ag
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Statusindikering finns	ja

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
Poltal	3
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Ventilkontakt A
Poltal	3
Material	CuSn (Kontakt)
	Ag (Kontaktyta)
	PBT (Kontaktledare)
	PBT (Kapsling)
Skyddskoppling	Z-diod

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser

M12

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

Ventilkontakt

Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt


1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>




Ritningar

Måttskiss



Ventilkontakt, typ A med vertikal M12-hane

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 3-polig, A-kodad, sett från hansidan


SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>




Schematisk ritning



Polbild ventilkontakt, typ A

Kopplingsschema



SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
-------------	----------

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Ventilkontakt



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1505258>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com