

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox för grunddel, användning: Standard, utökade krav, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 6, portar: 4, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1516742
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCD
Produktnyckel	AF3CCD
GTIN	4017918967475
Vikt per styck (inklusive förpackning)	245,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	215,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelarbox-grunddel med M8 till M12 kontakter
Användning	Standard, utökade krav
Porttal	4
Antal kortplatser	6
Kodning	A
LED	ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostik

Övervakad funktion	Spänningsförsörjning per modul
optisk framställning	LED grön

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning U_{max}	30 V DC
Lokal diagnos	Spänningsförsörjning per modul LED grön Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström totalt	10 A 2x 8 A (vid potentialfördelning)
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Måttskiss	
Bredd	58 mm

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Höjd	26 mm
Längd	126 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa	Förzinkad gjutgodslegering
Material Kåpa	PBT
Material Gjutmassa	PUR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning O-ring	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	förgyllt
Material kontaktinsats	PA
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA 6.6 V0
Material kontaktyta stamkabelsida	förgyllt

Kabel/ledare

Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
----------------	-------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C

Standarder och bestämmelser


Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel


1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Ritningar



Schematisk ritning




SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel

1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>



Schematisk ritning



Potential U_{N1} och U_{N2} byglad. Potentialfördelning: $U_{N1} = U_{N2} =$ kontaktanslutningar 1,2,3,4,5,6.


SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel

1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>



Schematisk ritning




Åtskild potential. Potentialfördelning: U_{N1} = kontaktanslutningar 1,3,5 och U_{N2} = kontaktanslutningar 2,4,6.

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel

1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Kopplingsschema



SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Splittbox för grunddel



1516742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516742>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com