

SACB-8/ 8-M23 SH - Splittbox

1526389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526389>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, antal kortplatser: 8, pötlal: 4, statusindikering: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1526389
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CDB
Produktnyckel	AF3CDB
GTIN	4017918963835
Vikt per styck (inklusive förpackning)	434,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	342 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-8/ 8-M23 SH - Splittbox

1526389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526389>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Poltal	4
Antal kortplatser	8

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	48 V
	60 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning	
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
--------------------------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
	IP67

SACB-8/ 8-M23 SH - Splittbox

1526389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526389>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-8/ 8-M23 SH - Splittbox

1526389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526389>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com