

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventilkontakt



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527883>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 4-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1527883
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DAA
Produktnyckel	AF2DAA
GTIN	4017918980955
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,61 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	Pg9

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
	TPE
Material kapsling ventilkontakt	PA 6
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6
Material, kontaktyta	Ni

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 15 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	250 V AC
	250 V DC
Märkström I _N	10 A
Skyddskoppling	okopplad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventilkontakt



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527883>

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 16

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	A


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Hane/hona)	-30 °C ... 100 °C (Kontakt)

Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



SACC-V-4CON-PG9/A - Ventilkontakt



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527883>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527883>

 UL Recognized Godkännande-ID: File E 118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventilkontakt



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527883>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a5a1b7f5-f63b-4d11-8122-e430fc9c2f99