

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527948>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 5-polig, Ventilkontakt AD (tryckvakt), Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1527948
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DAA
Produktnyckel	AF2DAA
GTIN	4017918980979
Vikt per styck (inklusive förpackning)	31,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	Pg9

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA 6
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6
Material, kontaktyta	Ni

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V AC 24 V DC
Märkström I_N	4 A
Skyddskoppling	okopplad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527948>

Signalering

Statusindikering	2 LED:er
Statusindikering finns	ja

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 16

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	AD (tryckvakt)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser

Ventilkontakt

Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803


SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Ventilkontakt

1527948


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527948>

Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527948>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527948>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	30d4ec3e-6cb5-41f0-9ed5-c9e09ae22730

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com