

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1528002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528002>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, 3-polig, Ventilkontakt B (10 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1528002
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DBA
Produktnyckel	AF2DBA
GTIN	4017918981075
Vikt per styck (inklusive förpackning)	21,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	Pg9

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA 6
Material kontakt	CuZn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6
Material, kontaktyta	Ni

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V AC
	24 V DC
Märkström I_N	10 A
Skyddskoppling	Varistor

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

Signalering

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1528002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528002>

Statusindikering	1 LED
Statusindikering finns	ja

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 16

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	B (10 mm)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Ventilkontakt)

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-SV 24V - Ventilkontakt


1528002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528002>



Ritningar

Kopplingsschema



SACC-V-3CON-PG9/B-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1528002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528002>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	048c5442-1f6d-4d44-b2b0-4e8e523ae254