

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12, A-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1528154
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQEHL
Produktnyckel	ABQEHL
GTIN	4046356023139
Vikt per styck (inklusive förpackning)	22,08 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,082 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (Pg9, med kontramutter)
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 0,003 \Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100000 \Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Typ av gänga huvud	M12
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida




1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 4-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt

baksida



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparatkontakt baksida



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1528154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4d37f16e-9c6f-4d92-9d98-85b9a4db330f

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com