

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1539350>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabel för givar-/ventilboxar, utan PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 18-polig, 16 x 0,34 mm² och 2 x 0,75 mm², längd: 50 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1539350
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3ZBX
Produktnyckel	AF3ZBX
GTIN	4046356077767
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7 100 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7 100 g
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	PL

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1539350>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Användning	Splittboxar
Poltal	18
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/ledare

Kabellängd	50 m
------------	------

PUR/PVC svart [PUR]

Poltal	18
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	96x 0,10 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	16x 0,34 mm ² (Signalledning)
	2x 0,75 mm ² (Spänningsförsörjning)
Ledarens ytterdiameter	10,10 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	kolsvart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, lila, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön, vit/gul, gul/brun, vit/grå grå/brun
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V (Signalledning)
	500 V (Spänningsförsörjning)
Isolationsspänning	1200 V (Signalledning)
	2000 V (Spänningsförsörjning)
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 110 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1539350>

	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
--	---

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1539350>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	21,087 kg CO2e
---------	----------------