

HC-B 6-TMS-100/O1STM32G-EEE - Kapsling



1580477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580477>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE kåpa B6, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 100 mm, med gänga, 1x M32, rak kabelutgång, utan yta; ledande packning (EMC-egenskaper)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1580477
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAA
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4046356438179
Vikt per styck (inklusive förpackning)	300,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	300,09 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

HC-B 6-TMS-100/O1STM32G-EEE - Kapsling



1580477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580477>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M
---------	--


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Offshore/EMC
Konstruktion	B6
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M32
Fästskruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	3 Nm (Låsskruv)
-------------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	92 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	52 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR, ledande
Kåpans material	Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig
Material kåpans yta	obehandlad
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

HC-B 6-TMS-100/O1STM32G-EEE - Kapsling



1580477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580477>

	IP69K
Kapslingsklass (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper


Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M32
Låstyp	Skruv


Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
	För att uppnå en optimal skärmverkan ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i profilpackningsområdet. Låsskruvens åtdragningsmoment: 3 Nm.
Fästskruvar	M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm)

Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 6-TMS-100/O1STM32G-EEE - Kapsling

1580477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580477>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---