

HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584020>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Förskruvning av metall för en AS-Interface-bandkabel, gängtyp M25

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1584020
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7DAX
Produktnyckel	AF7DAX
GTIN	4046356131810
Vikt per styck (inklusive förpackning)	48,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	34,156 g
Tullnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning



1584020


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584020>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelförskruvning
Antal ledningar	1
Typ av förskruvning	M25
Tillverkare	Jacob
Tillverkarbeteckning	50.625 M/ASI/1
Skärmad	nej

Mått

Måttskiss	
Längd	36,5 mm
Längd anslutningsgänga	7 mm
Borrhålsdiameter	25,1 mm ... 25,2 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	27 mm
Nyckelbredd stöd	27 mm
Sexkant vinkelmått	36 mm
Gängtyp anslutningssida	M25 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	10 Nm (Överfallsmutter)
	10 Nm (Rör)

Materialuppgifter

Material Klämrings	PA
Material, packning O-ring	NBR
Material, packning Kabeltätning	TPE
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	för AS-Interface bandkabel
Halogenfri	nej

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning


1584020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584020>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584020>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning



1584020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584020>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ebaa2c2a-1035-48f1-94d6-76238da22399

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com