

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON plintadapter honingsats, serie D40, 40-polig, skyddsledaranslutning till vänster, för höger kopplingsskåpsida, skruvanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1584279
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7ADE
Produktnyckel	AF7ADE
GTIN	4046356142342
Vikt per styck (inklusive förpackning)	355 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	310,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	För HEAVYCON-ADVANCE montageflänsar och HEAVYCON genomföringshus av typen B16
Allmänt	Kontaktidon får endast brytas utan belastning.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintadapterar
Produktfamilj	HC-D
Serie	HC-D
Konstruktion	B16
Poltal	40
Anslutning	40+PE
Skruvmejselklinga	0,5 x 3,5 mm

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	250 V
Dimensionerad stötspänning	4 kV
Märkström	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik	Skruvanslutning
Anslutning enligt norm	IEC / EN

Ledaranslutning

Anslutningsarea	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Enkelledarnas avisoleringslängd	10 mm

Mått

Måttskiss	
-----------	--

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Bredd	34 mm
Höjd	129,9 mm
Längd	83 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	77,5 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	27 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Ag
Material kontaktinsats	PA
Normer / föreskrifter	PA

Kabel/ledare

Enkelledarens avisoleringslängd	10 mm
---------------------------------	-------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Standarder och bestämmelser

Montage- och testföreskrifter	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Tester	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Test

Standarder/föreskrifter	PA: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3)
-------------------------	--

Montering

Montageanvisning	Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre
	Ej för HC-EVO-monteringskapsling
	Kontaktidon får endast jackas utan belastning. Inte för kåpa HC-B 16-AMQ-EMV


HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Ritningar



Måttskiss


HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Måttskiss



Måttskiss med vy från sidan


HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>




Applikationsritning



Montageriktning PE-anslutning vänster/höger (PEL/PER)

Diagram



Strömbelastningskurva för 2,5 mm²

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
--	--	--	--	--

 UL Recognized Godkännande-ID: E468743				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	7 A	-	-

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D 40-A-UT-PER-F - Plintadapter

1584279

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584279>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com