

HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Monteringsram för rack, för kontaktinsatser av typ B6, med 4 skruvar med koniska huvuden M5, rackkompensation x/y-axel $\pm 1,5$ mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1586112
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Försäljningskod	AF7AZB
Produktnyckel	AF7AZB
GTIN	4046356345743
Vikt per styck (inklusive förpackning)	97,35 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	97,35 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsram
Konstruktion	B6
Antal platser	2

Mått

Måttskiss	
Bredd	55 mm
Höjd	86 mm
Djup	25,8 mm

Materialuppgifter

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Direktmontering med fläns
Montageanvisning	För kontaktsatsar i serierna B6, DD24, BB10, K, M


HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>



Ritningar




Måttskiss


HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>



Monteringsöppning



max. avstånd mellan de båda monteringsramarna (vid standardkontakter 25,8 mm; vid fiberoptiska kontakter 27 mm; vid pneumatikkontakter 26,5 mm)

HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com